



TSU-C/D 290-340-400-450

Eisspeicher

Engineering data

ANMERKUNG: Nicht zur Konstruktion verwenden. Halten Sie sich an die werkseitig zertifizierten Abmessungen und Gewichte. Diese Seite enthält die zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuellen Daten. Diese sollten beim Kauf eines Geräts überprüft und bestätigt werden. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische Daten, Gewichte und Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern.

Allgemeine Hinweise

1. Alle Abmessungen sind in mm, Gewichte in kg angegeben.
2. Das Gerät muss komplett unterstützt auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.
3. H_1 = Einbauhöhe. Rohrbündelanschlüsse sind für Versand und Lagerung geschlossen und mit inertem Gas gefüllt. 130 mm für die Versandhöhe hinzufügen.
4. Die aufgeführte Kältemittelfüllung ist die Betriebsfüllung für eine Einspeisung von der Unterseite durch Pumpenumwälzung. Wenden Sie sich wegen anderer Einspeisungssysteme an Ihren BAC-Vertreter.

Last update: 19/05/2024

TSU-C/D 290-340-400-450



1. Rohrbündel-Anschlüsse; 2. Frischwasser ND50; 3. Überlauf ND50; 4. Wasseraustritt; 5. Wassereintritt; 6. Ablauf ND50; 7. ICE LOGIC®.

Modell	Transport- gewicht ca. (kg)	Betriebs- gewicht ca. (kg)	Luftpum- pe (kW)	Wasser- volume n (l)	Rücklau- fvolume n (l)	Rohrbü- ndelvol- umen (l)	Kältemit- tel- inhalt R717 (kg)	Wasser- eintritts- anschlus- s ND (mm)	Wasser- austritts- anschlus- s ND (mm)	H	H1	L	W
TSU- 290C	5600	2521 0	1,5	1870 0	492	878	379	150+ 2x80	150	2160	2360	3683	2982
TSU- 340C	6245	2926 0	1,5	2196 0	606	1020	440	150+ 2x80	150	2160	2360	4293	2982
TSU- 400C	7210	3363 0	1,5	2512 0	681	1161	501	150+ 2x80	150	2160	2360	4877	2982
TSU- 450C	7900	3768 0	1,5	2847 0	757	1275	550	150+ 2x80	150	2160	2360	5486	2982