



TVC_EC8022-D810_EC8022-S

612 Enfriamiento adiabático

Engineering data

OBSERVACIÓN: No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Notas generales

1. Los niveles de presión acústica (L_{pA}) se miden en el plano horizontal a una distancia de 10 m desde el extremo de conexiones de la unidad, en condiciones libres sobre el terreno.
2. Las secciones de preenfriamiento adiabático se envían por separado y deben instalarse in situ.

TVC_EC8022-D810_EC8022-S612



1. Conexión salida fluido; 2. Conexión entrada fluido; 3. Conexión suministro agua preenfriador; 4. Vaciado de agua preenfriador; 5. Panel de alimentación eléctrica; 6. Panel de control.

